

**Wybijaki zawleczek z uchwytem, Ø końcówek: 5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 747100 5 |
| GTIN | 3148511594537 |
| Klasa artykułu | 73R |

Opis**Wykonanie:**

Stalowy pręt z cylindrycznym trzpieniem, hartowany w całości.

Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt zwiększa komfort i precyzję.

Specjalnie **hartowana końcówka do pobijania** zapobiega rozszczepianiu się narzędzia.

długość całkowita L₁: 200 mm

długość trzpienia L₂: 70 mm

Ø chwytu S: 10 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|--|
| Ø chwytu S | 10 mm |
| długość trzpienia L₂ | 70 mm |
| Ø końcówek | 5 mm |
| długość całkowita L₁ | 200 mm |
| wykonanie obucha | specjalnie ulepszana cieplnie końcówka do pobijania |
| rodzaj uchwytu | Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt |
| ulepszanie cieplne | hartowane w całości |
| materiał | pręt okrągły |