

**Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane , Ø końcówki D: 4mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 747000 4 |
| GTIN | 4049002002823 |
| Klasa artykułu | 73U |

Opis**Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

Standardy jakości, ze stali chromowano-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.

Opis techniczny

| | |
|----------------------|--|
| Ø chwytu S | 10 mm |
| Ø końcówki D | 4 mm |
| długość trzpienia L2 | 50 mm |
| długość całkowita L1 | 150 mm |
| norma | DIN 6450 C |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu |
| powierzchnia | lakierowany |
| Rodzaj produktu | Wybijaki zawleczek |

