

**Wybijaki zawleczek z uchwytem, Ø końcówek: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	747100 6
GTIN	3148511594544
Klasa artykułu	73R

**Opis****Wykonanie:**

Stalowy pręt z cylindrycznym trzpieniem, hartowany w całości.

Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt zwiększa komfort i precyzję.

Specjalnie **hartowana końcówka do pobijania** zapobiega rozszczepianiu się narzędzia.

długość całkowita L<SUB>1</SUB>: 210 mm

długość trzpienia L<SUB>2</SUB>: 80 mm

Ø chwytu S: 12 mm

**Opis techniczny**

Ø końcówek	6 mm
długość całkowita L<SUB>1</SUB>	210 mm
długość trzpienia L<SUB>2</SUB>	80 mm
Ø chwytu S	12 mm
wykonanie obucha	specjalnie ulepszana cieplnie końcówka do pobijania
rodzaj uchwytu	Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt
ulepszanie cieplne	hartowane w całości
materiał	pręt okrągły