



## Zestawy elementów do mocowania, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 14/ M12mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375415 14/M12
GTIN	4020772468538
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

- wszystkie części wykonane ze stali do ulepszania cieplnego.
- śruby teowe ulepszone cieplnie, gwint walcowany.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do **budowy narzędzi, celów produkcyjnych i instytucji szkoleniowych.**

#### Zawartość:

Łapy dociskowe: 2 szt. / 14×125 mm;

4 szt. / 14×160 mm;

2 szt. / 14×200 mm

Klocki podporowe: 4 szt. / wielk. 1; 4 szt., wielk. 2

Śruby teowe: 4 szt./M12×14×100 mm;

4 szt./M12×14×160 mm;

4 szt./M12×14×200 mm

Podpórki śrubowe: 2 szt., wielk. 50;

2 szt., wielk. 110;

2 szt., wielk.140

Nakrętki: 12 szt., wielk. M12

Podkładki: 12 szt., wielk. M12

### Opis techniczny

gwint	M12
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
typ	6532
Rodzaj produktu	Elementy mocujące