



Wkrętaki z główką Phillips z kapturem do pobijania, wielkość gniazda krzyżowego: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668300 4
GTIN	4013288017765
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z **miękkimi wkładkami** (poza wielk. 4) i **z nasadką do pobijania. Grot 6-kątny** ze specjalnej stali odpornej na obciążenia dynamiczne, **przechodzący przez uchwyt**, 6-kąt do wspomaganie kluczem. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Zastosowanie:

Wkrętaki z główką Phillips do wkrętów z nacięciem krzyżowym wg DIN 7962, strona 1 (również Phillips Recess).

do śrub o \varnothing : 7,3 – 12,7 mm

długość grotu: 200 mm

długość całkowita: 317 mm

6-kąt do wspomaganie kluczem: 16 mm

Opis techniczny

długość całkowita	317 mm
długość grotu	200 mm
wielkość gniazda krzyżowego	4
6-kąt do wspomaganie kluczem	16 mm
do śrub o \varnothing	7,3 – 12,7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
końcówka do pobijania	tak

