

**HOLEX®****Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, prawe, Typ: SET09****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

bez chłodzenia wewnętrznego.

**w dostawie::**

W kufrze z tworzywa sztucznego.

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3xD

norma: DIN 8024

kod ISO uchwyty: S20R SCLCR/L09

kod ISO uchwyty: S16Q SCLCR/L09

kod ISO uchwyty: S25R SCLCR/L09

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 20 mmminimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 25 mm**Opis techniczny**

przesunięcie osi	10,7 mm
przesunięcie osi	10,5 mm
przesunięcie osi	14,5 mm

kod ISO uchwyty	S20R SCLCR/L09
kod ISO uchwyty	S16Q SCLCR/L09
kod ISO uchwyty	S25R SCLCR/L09
śruby mocujące	269420
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
wysokość mocowania H	15 mm
wysokość mocowania H	18 mm
wysokość mocowania H	23 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	20 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	25 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	28 mm
długość całkowita	180 mm
długość całkowita	200 mm
długość całkowita	200 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269420
--	--------