

ROLLER**Obcinak do rur INOX (VA)/miedzianych****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	819500
GTIN	4044942020890
Klasa artykułu	84A

Opis**Wykonanie:**

Solidna, wytrzymała konstrukcja i stabilna prowadnica wrzeciona, 2 lub 4 rolki prowadzące i precyzyjne ułożyskowanie rolek prowadzących oraz krążka tnącego zapewniają dokładną pracę i cięcie pod kątem prostym.

Zastosowanie:

Specjalnie, do obcinania rur ze stali stopowej i z miedzi do maks. grubości ścianki 4 mm.

Ø krążków tnących: 20 mm

szerokość krążka tnącego: 5 mm

otwór w krążku tnącym: 5 mm

do rur o Ø zewn.: 6 - 64 mm

Opis techniczny

szerokość krążka tnącego	5 mm
Ø krążków tnących	20 mm
do rur o Ø zewn.	6 - 64 mm
otwór w krążku tnącym	5 mm
liczba rolek prowadzących	4
liczba krążków tnących	1

Akcesoria

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 54 mm	814920 54
Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 35 mm	814920 35
Okrawacz wewn./zewn. do rur	819550
Zamienny krążek tnący	819520
Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 54E mm	814920 54E
Sworzeń kółeczka	819540