



Wkrętaki dla elektroników Kraftform-Micro, ESD, szerokość ostrza b: 1,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	669900 1,2
GTIN	4013288191403
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Zastosowanie:

Do elektronicznych prac w zakresie zagrożonym powstawaniem ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

grubość ostrza a: 0,25 mm

długość grotu: 40 mm

długość całkowita: 137 mm

Opis techniczny

szerokość ostrza b	1,2 mm
długość całkowita	137 mm
grubość ostrza a	0,25 mm
długość grotu	40 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

