



## Groty 6-kątne, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem, sześciokąt: 4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	674244 4
GTIN	4013288094322
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Jednocześnie, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element. Trzpienie chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

Profil 6 - kątny z otworem do śrub z gniazdem 6-kątnym z kołkiem zabezpieczającym.

#### Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

#### Norma:

**DIN ISO 1173**

#### Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.  
długość całkowita: 89 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	89 mm
sześciokąt	4 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski 6-kątny z otworem