

HALDER**Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z wkładkami z superplastiku (białe),
Ø korpusu / materiał: 125G mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	753100 125G
GTIN	4030618300878
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany. **Przybitnik kowalski**: korpus z żeliwa ciągliwego, trzonek z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 215 mm

Ø robocza obuchów: 125 mm

długość trzonka: 900 mm

długość całkowita: 1050 mm

masa bez obuchów: 5200 g

Opis techniczny

długość całkowita	1050 mm
masa bez obuchów	5200 g
Ø robocza obuchów	125 mm
Materiał trzonka	hikorowy

długość bijaka z obuchami	215 mm
materiał obudowy	staliwo
długość trzonka	900 mm
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Superplastik, biały, średnio twardy

Aksesoria

Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 125 mm	753700 125
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 100-125	753400 100-125