



Groty 6-kątne, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, sześciokąt / długość całkowita: 6/152 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	674247 6/152
GTIN	4013288122988
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Jednoczęściowe, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element. Trzpienie chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

Od wielk. 6/89 z grotem 6 - kątnym przechodzącym na wskroś.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.
długość całkowita: 152 mm

Opis techniczny

długość całkowita	152 mm
sześciokąt	6 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak trzpieniowy