

**HALDER****Młotki SIMPLEX z trzonkiem, bez wkładek wymiennych obuchów, Ø korpusu / materiał: 80G mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	753300 80G
GTIN	2050001008459
Klasa artykułu	73W

**Opis****Wykonanie:**

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.

Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.

**Młotki montażowe**, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

**Młotki montażowe** korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

**Zastosowanie:**

Wielk. **A** = z **korpusem aluminiowym**: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.

Wielk. **G** = z **korpusem z żeliwa ciągliwego**: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu części maszyn itp.

**wskazówka:**

Oznaczenie wielkości z symbolem **A** = korpus aluminiowy, **G** = korpus z żeliwa ciągliwego.

długość bijaka z obuchami: 165 mm

Ø robocza obuchów: 80 mm

długość trzonka: 400 mm

długość całkowita: 490 mm

masa bez obuchów: 2145 g

**Opis techniczny**

materiał obudowy	staliwo
Ø korpusu	80 mm
długość całkowita	490 mm
długość bijaka z obuchami	165 mm

masa bez obuchów	2145 g
Ø robocza obuchów	80 mm
długość trzonka	400 mm
Seria	Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX

## Akcesoria

Obuchy SIMPLEX z superplastiku, szt. do Ø obucha 80 mm	753700 80
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80L	753400 80L
Trzonki zamienne do młotków z miękkim bijakiem SIMPLEX do młotka z obuchem z tworzywa sztucznego 80	753400 80
Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka Ø korpusu / materiał 80G mm	753310 80G
Obuchy SIMPLEX z mieszanki gumowej, szt. do Ø obucha 80 mm	753500 80