



Końcówki nasadowe, chwyt E 6,3 z magnesem, rozwartość klucza: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	674265 10
GTIN	7610733252947
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Jednoczęściowe, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element.
Trzpienie chwytu wg DIN 3126 do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

Zastosowanie:

Do śrub 6-kątnych i nakrętek DIN 3126.

Norma:

DIN 3126

Materiał:

Ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

długość całkowita: 60 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
długość całkowita	60 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools
z wkładką magnetyczną	tak
przystosowane do zastosowania maszynowego	tak

