

**Groty płaskie, chwyt E 6,3 , szerokość ostrza / długość całkowita: 5,5/89 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	674260 5,5/89
GTIN	4013288192325
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Jednoczęściowe, tzn. chwyt i ostrze stanowią jeden element. Trzpień chwytu do bezpośredniego mocowania we wkrętarkach.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.

grubość ostrza: 1 mm

długość całkowita: 89 mm

Opis techniczny

grubość ostrza	1 mm
długość całkowita	89 mm
szerokość ostrza	5,5 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie