

**Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru, Ø obucha: 27 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 754500 27 |
| GTIN | 4013288001146 |
| Klasa artykułu | 73C |

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Z odpornymi na uderzenia obuchami z **cellidoru** (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 90 mm

długość trzonka: 265 mm

masa: 0,276 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ø obucha | 27 mm |
| Materiał trzonka | Jesion |
| masa | 0,276 kg |
| długość trzonka | 265 mm |
| długość bijaka z obuchami | 90 mm |
| Ø korpusu | 27 mm |
| Seria | 100 |
| materiał wkładki | Cellidor, żółty, twardy |

| | |
|----------------------------|-----|
| bezdrzutowe | nie |
| możliwość łączenia wkładek | tak |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 27 mm | 754600 27 |
| Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 27 mm | 754300 27 |
| Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 27 mm | 754400 27 |