

Zestaw rękawic bawełnianych, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094200 10
GTIN	4029201131456
Klasa artykułu	09H

Opis

Wykonanie:

Rękawice **do niewielkich zagrożeń i prac montażowych**, do ochrony przed otarciami, pęcherzami i brudem.

Rękawice z lekkiego **trykotu bawełnianego ze wzmocnieniem przestrzeni międzypalcowych**, również do zakładania pod spód.

Zastosowanie:

Strefy suche i czyste; precyzyjny montaż; prace instalacyjne i w układach elektronicznych.

pranie: Pranie ręczne

kolor: białe

Opis techniczny

pryczepność na mokro	brak
EN 388 odporność na rozerwanie	brak
rozmiar rękawic	10
EN 388 odporność na przekłucie	brak
dopasowany kształt	dobry

EN 388 odporność na przecięcie	brak
pryczepność przy zaoliwieniu	brak
oddychanie	bardzo dobry
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
zawartość zestawu	12
EN 388 odporność na ścieranie	brak
Ochrona przed gorącym	brak
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice bawełniane
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	bez lateksu
pranie	Pranie ręczne
suszenie	suszenie
długość	260 mm
zastosowanie	wielorazowe
zawartość	12 para
kolor	białe
zakres zastosowania	Precyzja
materiał podłoża	Bawełna
wariant powłoki	Bez powłoki
masa	13 g
materiał	Bawełna
Rodzaj produktu	Rękawice bawełniane