

**Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru, Ø obucha: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754500 50
GTIN	4013288001184
Klasa artykułu	73C

Opis**Wykonanie:**

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.

Z odpornymi na uderzenia obuchami z **cellidoru** (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.

długość bijaka z obuchami: 115 mm

długość trzonka: 340 mm

masa: 0,905 kg

Opis techniczny

Ø korpusu	50 mm
długość trzonka	340 mm
masa	0,905 kg
Ø obucha	50 mm
długość bijaka z obuchami	115 mm
Materiał trzonka	Jesion
Seria	100
materiał wkładki	Cellidor, żółty, twardy

bezdrzutowe	nie
możliwość łączenia wkładek	tak

Akcesoria

Obuchy zamienne z cellidoru, szt. Ø obucha 50 mm	754600 50
Trzonek zamienny z klinem Pasuje do Ø główki 50 mm	754400 50
Obuchy poliuretanowe zamienne, szt. Ø obucha 50 mm	754300 50