



Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi i stalową częścią środkową, Ø obucha: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	754120 50
GTIN	4045197680440
Klasa artykułu	71D

Opis

Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. część środkowa stalowa.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754180, trzonek zamienny zob. nr 751650.
długość bijaka z obuchami: 117 mm
długość trzonka: 320 mm
masa: 0,89 kg

Opis techniczny

długość trzonka	320 mm
długość bijaka z obuchami	117 mm
Ø obucha	50 mm
masa	0,89 kg

Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 50 mm

754180 50

Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem
pierścieniowym długość trzonka 320 mm

751650 320