



## Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, Ø obucha: 27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754700 27
GTIN	7610733003440
Klasa artykułu	73B

### Opis

#### Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

#### Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

#### Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740, hikorowe trzonki zamienne zob. nr 754840.

długość bijaka z obuchami: 90 mm

długość trzonka: 265 mm

długość całkowita: 290 mm

masa: 0,274 kg

### Opis techniczny

długość trzonka	265 mm
materiał obudowy	stal
masa	0,274 kg
Ø obucha	27 mm
długość bijaka z obuchami	90 mm

Materiał trzonka	Drewno hikory
długość całkowita	290 mm
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Trzonki hikorowe zam., z klinem do Ø główki 27 mm	754840 27
Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 27 mm	754720 27
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 27 mm	754730 27