



## Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi i aluminiową częścią środkową, Ø obucha: 22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754160 22
GTIN	4045197680457
Klasa artykułu	71D

### Opis

#### Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. Część środkowa z aluminium eloksalowanego na czarno.

#### Zalety:

Aluminiowa część środkowa = znaczne zmniejszenie masy. Pozwala to na duże wyczucie przy pracy i jednocześnie chroni przegub dłoni.

#### Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

#### Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754180, trzonek zamienny zob. nr 751650.

długość bijaka z obuchami: 73 mm

długość trzonka: 280 mm

masa: 0,147 kg

### Opis techniczny

długość trzonka	280 mm
Ø obucha	22 mm
długość bijaka z obuchami	73 mm
masa	0,147 kg

---

## Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 22 mm

754180 22

Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem  
pierścieniowym długość trzonka 280 mm

751650 280