

**Szczypce masywne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 225mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	700400 225
GTIN	4003773010005
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	225 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	3 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2,5 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne

