



Grzechotki wtykowe przełączalne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-1/2 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657600 2-1/2
GTIN	4018754034536
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Kończówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

szerokość b: 43 mm

wysokość h: 26 mm

obciążenie ciągłe: 300 Nm
wymiar S: 25 mm
liczba zębów: 60
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

obciążenie ciągłe	300 Nm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
szerokość b	43 mm
wysokość h	26 mm
liczba zębów	60
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
wymiar S	25 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka