



Grzechotki wtykowe przełączalne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-3/4HD cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657600 2-3/4HD
GTIN	4018754208784
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22x28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Kończówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

szerokość b: 58 mm

wysokość h: 36 mm

obciążenie ciągłe: 650 Nm

wymiar S: 30 mm
liczba zębów: 60
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

obciążenie ciągłe	650 Nm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wysokość h	36 mm
szerokość b	58 mm
liczba zębów	60
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
wymiar S	30 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka