



Końcówki wymienne czworokątne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-3/4 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657700 2-3/4
GTIN	4018754034499
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

wymienna końcówka 4-kątna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

szerokość b: 40 mm

wysokość h: 25 mm

obciążenie ciągłe: 650 Nm
wymiar S: 25 mm
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	14×18 mm
szerokość b	40 mm
wysokość h	25 mm
obciążenie ciągłe	650 Nm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
wymiar S	25 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne