

HOLEX®**Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 9 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626038 9 |
| GTIN | 4045197921390 |
| Klasa artykułu | 62C |

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia fosforanowana.

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.

długość ramion: 114×47 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| powierzchnia | powłoka manganowo-fosforanowa |
| sześciokąt | 9 mm |
| długość ramion | 114×47 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny |