

HOLEX®**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane, 6 - kątne: 10 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 627325 10 |
| GTIN | 4045197922144 |
| Klasa artykułu | 62C |

Opis**Wykonanie:**

Stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia fosforanowana. Chwyć odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**, osadzanie ukośne.

wskazówka:

Wkrętarki kątowe HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (nr 627328).
długość ramion: 234×50 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| sześciokąt | 10 mm |
| długość ramion | 234×50 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny |

Akcesoria

| | |
|--|----------|
| Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętałów kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9 | 627255 9 |
| Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. fosforanowane Liczba wkrętałów 9 | 627327 9 |