



Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala, ze strefą skręcania, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 3/25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675200 3/25
GTIN	4013288013620
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Ze strefą skrętną, **ciągliwo-twardą**. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu chroni krzyżowy profil końcówki i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.
długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita	25 mm
wielkość gniazda krzyżowego	3
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips

Akcesoria

Zestaw bitów 10-elementowy, ze strefą skrętną Typ KPS	675701 KPS
Zestaw bitów 61-elem. Typ KPS	675800 KPS
Zestaw bitów 10-elementowy, ze strefą skrętną Typ KPS	675671 KPS
Zestaw bitów 61-elem. Typ M	675900 M
Zestaw bitów uniwersalnych 30-elem.	675791