

**Szczypce masywne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 700400 180 |
| GTIN | 4003773043072 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis**Wykonanie:**

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| do cięcia drutu fortepianowego do \emptyset | 2 mm |
| długość całkowita | 180 mm |
| do cięcia twardego drutu do \emptyset | 2,5 mm |
| norma | DIN ISO 5746 |
| Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa |
| metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). |
| materiał | Specjalna stal narzędziowa |
| powierzchnia | chromowane |
| nieiskrzący | nie |

Rodzaj produktu

Szczypce wielofunkcyjne