



Boks ze nakrętkami do nitownic



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770290
GTIN	4007081530019
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Nitownice ręczne z wysokogatunkowego, aluminiowego odlewu ciśnieniowego, ramiona z kutej stali CrV. Szybka wymiana trzpieni gwintowanych bez użycia narzędzia.

w dostawie::

Kleszcze nitownicze do nitonakrętek GBM 10, do łączenia materiałów o grubości od 0,25 do 3

mm. Z trzpieniem gwintowanym i końcówkami M4, M5 i M6, 4 rozmiarami nitonakrętek:

ok. 50 sztuk aluminiowych M4×6×11,0 mm

ok. 50 sztuk aluminiowych M5×7×11,5 mm

ok. 50 sztuk aluminiowych M5×7×13,5 mm

ok. 40 sztuk aluminiowych M6×9×15,5 mm.

W solidnej kasecie blaszanej.

do nitonakrętek aluminiowych: M4 – M6 mm

do nitonakrętek stalowych, mosiężnych i ze stali stopowej.: M4 – M6 mm

Opis techniczny

do nitonakrętek aluminiowych	M4 – M6 mm
do nitonakrętek stalowych, mosiężnych i ze stali stopowej.	M4 – M6 mm

