



Grzechotki wtykowe smukłe, z zagłębionym przełącznikiem, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-3/8 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657640 2-3/8
GTIN	4000896179695
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

grzechotka wtyk. o smukłej konstrukcji, z zagłęb. wyłącznikiem.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22x28 mm dostępne na zamówienie.

materiał: Stal chromowo-wanadowa

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

szerokość b: 40 mm

wysokość h: 14,3 mm

obciążenie ciągłe: 200 Nm
wymiar S: 36 mm
liczba zębów: 40
chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

obciążenie ciągłe	200 Nm
wysokość h	14,3 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
szerokość b	40 mm
liczba zębów	40
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
wymiar S	36 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Zapadka