



Bity do Pozidriv, 1/4 cala, ze strefą skręcania, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 2/25 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 675220 2/25 |
| GTIN | 4013288014818 |
| Klasa artykułu | 63H |

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Ze strefą skrętną, **ciągliwo-twardą**. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu chroni krzyżowy profil końcówki i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.
długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| długość całkowita | 25 mm |
| wielkość gniazda krzyżowego | 2 |
| grot 6-kątny do bitów | C 6,3 |
| norma | DIN 3126 C 6,3 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv |
| kod kolorów | tak |

Aksesoria

| | |
|---|------------|
| Zestaw bitów 10-elementowy, ze strefą skrętną Typ KPS | 675701 KPS |
| Zestaw bitów 61-elem. Typ KPS | 675800 KPS |
| Zestaw bitów z uchwytem 10-elem. | 676060 |
| Zestaw bitów 10-elementowy, ze strefą skrętną Typ KPS | 675671 KPS |