

**Bity do 6-kątów, 1/4 cala profil Hex-Plus, sześciokąt: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	675240 5
GTIN	4013288012678
Klasa artykułu	63H

**Opis****Wykonanie:**

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Wersja standardowa, **ciągliwo-twarda**.

**Zastosowanie:**

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

**Norma:**

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

**Materiał:**

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.

długość całkowita: 25 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	25 mm
sześciokąt	5 mm
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

**Akcesoria**

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4; 3/8 cala 48-elem.	630006
Zestaw bitów 61-elem. Typ M	675900 M
Zestaw bitów z uchwytem 31-elem.	676150
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 29-elem. Typ P	634120 P
Zestaw bitów metalowych 30-elem.	675793
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 29-elem. Typ S	634120 S
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 28-elem. Typ S	630295 S
Zestaw bitów uniwersalnych 30-elem.	675791
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 28-elem. Typ P	630295 P