

**Bity do 6-kątów, 1/4 cala profil Hex-Plus, sześciokąt: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	675240 6
GTIN	4013288174703
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Wersja standardowa, **ciągliwo-twarda**.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.

długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

sześciokąt	6 mm
długość całkowita	25 mm
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 29- elem. Typ S	634120 S
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 28- elem. Typ S	630295 S
Zestaw bitów uniwersalnych 30- elem.	675791
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4; 3/8 cala 48- elem.	630006
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 28- elem. Typ P	630295 P
Zestaw bitów metalowych 30- elem.	675793
Zestaw bitów 61- elem. Typ M	675900 M
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 29- elem. Typ P	634120 P