

Garant**Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, Ø obucha: 22mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	754750 22
GTIN	4045197923523
Klasa artykułu	71D

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720 i 754730.

Trzonki hikorowe zamienne nr 754840.

Opis techniczny

Ø obucha	22 mm
długość bijaka z obuchami	75 mm
masa	0,167 kg
długość całkowita	270 mm
długość trzonka	250 mm
Rodzaj produktu	Młotek

Akcesoria

Wkładka nylonowapłaskie Ø obucha 22 mm	754720 22
Wkładka nylonowabaryłkowe Ø obucha 22 mm	754730 22
Trzonki hikorowe z klinem do Ø główki 22 mm	754840 22