

**HALDER****Bezodrzutowe młotki, trzonek hikorowy, Ø obucha: 35 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	755100 35
GTIN	4030618301608
Klasa artykułu	73W

**Opis****Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.

trzonek hikorowy, gatunek 1a.

**Zastosowanie:**

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

**Część zamienna:**

Zapasowy obuch z nylonu, zob.: nr 754910 zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość całkowita: 335 mm

masa: 0,56 kg

**Opis techniczny**

masa	0,56 kg
długość bijaka z obuchami	110 mm
materiał obudowy	Rura stalowa
długość całkowita	335 mm
Ø obucha	35 mm
Materiał trzonka	Drewno hikory
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	SUPERCRAFT®

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
zabezpieczenie trzonka obudowy	Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Wkładki nylonowe Ø obucha 35 mm	754910 35
Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 30+35 mm	755140 30+35