



Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich chromowane, liczba wkrętaków: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627191 7
GTIN	7610733273546
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss-Tools. Powierzchnia chromowana.

Zalety:

Radełkowanie zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.

Zawartość:

Przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego
Po 1 wkrętaku nr 627190.: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
liczba wkrętaków	7
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia	chromowany
wykonanie chwytu	okrągłe, radełkowe
kod kolorów	nie
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	nie

wersja długa

tak