

**HALDER****Bezdrzutowe młotki, trzonek hikorowy, Ø obucha: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	755100 50
GTIN	4030618301639
Klasa artykułu	73W

**Opis****Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.

trzonek hikorowy, gatunek 1a.

**Zastosowanie:**

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

**Część zamienna:**

Zapasy obuch z nylonu, zob.: nr 754910 zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 120 mm

długość całkowita: 370 mm

masa: 0,99 kg

**Opis techniczny**

długość bijaka z obuchami	120 mm
Materiał trzonka	Drewno hikory
długość całkowita	370 mm
masa	0,99 kg
Ø obucha	50 mm
materiał obudowy	Rura stalowa
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	SUPERCRAFT®

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
zabezpieczenie trzonka obudowy	Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 40+50 mm	755140 40+50
Wkładki nylonowe Ø obucha 50 mm	754910 50