

**Precision Bit® do wkrętów płaskich, 1/4 cala, długość 25 mm, szerokość ostrza: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	675300 4
GTIN	7610733211579
Klasa artykułu	63E

**Opis****Wykonanie:**

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

bardzo duża elastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne, przy dużej twardości i trwałości. Bardzo precyzyjne końcówki zapewniają właściwe osadzenie we wkręcie i „Anti-Cam-Out”. Powłoka nanotechnologiczna stanowi jednocześnie **oznaczenie barwne** i atrakcyjną **ochronę antykorozyjną**.

**Zastosowanie:**

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127 lub DIN ISO 2351-1.

**Norma:**

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

**Materiał:**

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.

grubość ostrza: 0,6 mm

długość całkowita: 25 mm

**Opis techniczny**

grubość ostrza	0,6 mm
szerokość ostrza	4 mm
długość całkowita	25 mm
grot 6-kątny do bitów	C 6,3

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak płaski

---

**Akcesoria**

Zestaw bitów Precision Bits®, 11-elementowy

675635

Zestaw bitów Precision Bits®, 11-elementowy

675630