

**Garant**

**Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, Ø obucha: 40 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754750 40
GTIN	4045197923554
Klasa artykułu	71D

**Opis****Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

**Zastosowanie:**

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

**Część zamienna:**

Wkładki zamienne zob. nr 754720 i 754730.

Trzonki hikorowe zamienne nr 754840.

długość bijaka z obuchami: 110 mm

długość trzonka: 315 mm

długość całkowita: 355 mm

masa: 0,695 kg

**Opis techniczny**

długość bijaka z obuchami	110 mm
długość całkowita	355 mm
długość trzonka	315 mm
masa	0,695 kg

Ø obucha	40 mm
Rodzaj produktu	Młotek

---

## Akcesoria

Trzonki hikorowe z klinem do Ø główki 40 mm	754840 40
Wkładka nylonowapłaskie Ø obucha 40 mm	754720 40
Wkładka nylonowabaryłkowe Ø obucha 40 mm	754730 40