



## Kombinerki chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	701735 200
GTIN	4003773015321
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo. **Izolowana zgodnie z DIN EN 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).

Szczypcy chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, **izolowane zanurzeniowo**.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,5 mm

do cięcia średnio twardego drutu do  $\varnothing$ : 3,8 mm

### Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,5 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia średnio twardego drutu do $\varnothing$	3,8 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie