



## Bezdrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, Ø obucha: 22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754800 22
GTIN	7610733087068
Klasa artykułu	73B

### Opis

#### Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z trzpieniem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z nylonu odpornego na ścieranie (o średniej twardości). **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

#### Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

#### Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720, 754730 i 754740.

długość bijaka z obuchami: 75 mm

długość trzonka: 250 mm

długość całkowita: 270 mm

masa: 0,239 kg

### Opis techniczny

długość bijaka z obuchami	75 mm
masa	0,239 kg
Ø obucha	22 mm
długość trzonka	250 mm

Materiał trzonka	Włókno szklane
materiał obudowy	stal
długość całkowita	270 mm
Seria	PB 303
materiał wkładki	Nylon, biały
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Wymienne obuchy z nylonu, szt. płaskie Ø obucha 22 mm	754720 22
Wymienne obuchy z nylonu, szt. baryłkowe Ø obucha 22 mm	754730 22