

**HALDER****Bezdrzutowe przybitniki, Ø obucha (mm) / masa (kg): 100/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Klasa artykułu	73W

**Opis****Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkom umieszczonym w korpusie. Trzonek hikorowy, gatunek 1a.

**Część zamienna:**

Zapasowe obuchy z nylonu, zob. nr 754910.  
certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid  
długość bijaka z obuchami: 210 mm  
Ø robocza obuchów: 100 mm  
długość trzonka: 900 mm  
długość całkowita: 1000 mm  
masa: 7 kg

**Opis techniczny**

Ø obucha	100 mm
masa	7 kg
Materiał trzonka	Drewno hikory
długość bijaka z obuchami	210 mm
długość całkowita	1000 mm
Ø robocza obuchów	100 mm
materiał obudowy	Stal
długość trzonka	900 mm

Seria	SUPERCRAFT®
certyfiat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
bezodrzutowe	tak

## Akcesoria

Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 100 mm	755140 100
Wkładki nylonowe Ø obucha 100 mm	754910 100