

HALDER**Bezdrzutowe młotki, trzonek hikorowy, Ø obucha: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	755100 25
GTIN	4030618301585
Klasa artykułu	73W

Opis**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.

trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasy obuch z nylonu, zob.: nr 754910 zapasowy trzonek z drewna hikorowego nr 755140.

certyfikat bezpieczeństwa: GS VPA Remscheid

długość bijaka z obuchami: 105 mm

długość całkowita: 305 mm

masa: 0,25 kg

Opis techniczny

Materiał trzonka	Drewno hikory
długość bijaka z obuchami	105 mm
długość całkowita	305 mm
masa	0,25 kg
materiał obudowy	Rura stalowa
Ø obucha	25 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS VPA Remscheid
Seria	SUPERCRAFT®

materiał wkładki	Nylon, biały, twardy
zabezpieczenie trzonka obudowy	Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
powierzchnia	Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe	tak

Akcesoria

Trzonki hikorowe zamienne do Ø główki 25 mm	755140 25
Wkładki nylonowe Ø obucha 25 mm	754910 25