



Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 2-38 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657800 2-38
GTIN	4018754158287
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Rozm. 1-18, 1-19, 2-27, 2-30, 2-32, 2-36, 2-38 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczu dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawca). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 74 mm

wysokość h: 15 mm

wymiar: 32,5 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	14×18 mm
-------------------	----------

szerokość b	74 mm
rozwartość klucza	38 mm
wysokość h	15 mm
wymiar	32,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)