

**Kombinerki chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701700 200
GTIN	4003773033776
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo. **Izolowana zgodnie z DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu do Ø	3,8 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne

