



Kombinerki chromowane, uchwyt z nasadkami, długość całkowita: 180 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	701600 180
GTIN	4003773034933
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypcy chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 3,4 mm

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	3,4 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie

