

**Końcówki wymienne, klucz oczkowy, rozwartość klucza: 1-13 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 657900 1-13   |
| GTIN             | 4018754034109 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

**Opis****Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

**Pasuje do :**

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

**wskazówka:**

Rozm. 2-36 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 21,5 mm

wysokość h: 11 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

**Opis techniczny**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| wysokość h                     | 11 mm             |
| szerokość b                    | 21,5 mm           |
| chwyt trzpieniowy              | 9×12 mm           |
| rozwartość klucza              | 13 mm             |
| wymiar                         | 17,5 mm           |
| Seria                          | 732/10            |
| narzędzie wymienne             | Końcówki wymienne |
| narzędzie z funkcją grzechotki | nie               |