

**Końcówki wymienne, klucz oczkowy, rozwartość klucza: 1-14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657900 1-14
GTIN	4018754034116
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

**Pasuje do :**

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

**wskazówka:**

Rozm. 2-36 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 22,5 mm

wysokość h: 11 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

**Opis techniczny**

szerokość b	22,5 mm
rozwartość klucza	14 mm
wysokość h	11 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wymiar	17,5 mm
Seria	732/10
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
narzędzie z funkcją grzechotki	nie