

**Końcówki wymienne, klucz płaski, rozwartość klucza: 1-16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657800 1-16
GTIN	4018754033881
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

**Pasuje do :**

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

**wskazówka:**

Rozm. 1-18, 1-19, 2-27, 2-30, 2-32, 2-36, 2-38 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczu dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawca). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 38 mm

wysokość h: 8,5 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	16 mm
-------------------	-------

wysokość h	8,5 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
szerokość b	38 mm
wymiar	17,5 mm
Seria	731/10
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)