

**Końcówki wymienne, klucz oczkowy, rozwartość klucza: 2-18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657900 2-18
GTIN	4018754034246
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Rozm. 2-36 i 2-41 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym** (zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 29 mm

wysokość h: 13 mm

wymiar: 25 mm

chwyt trzpieniowy: 14x18 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wysokość h	13 mm
rozwartość klucza	18 mm
szerokość b	29 mm
wymiar	25 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
narzędzie z funkcją grzechotki	nie